

PA/
ABS

乾燥レポート



材料種別: PA/ABS
測定機種: 一体式ラピッドドライヤー (DHDG-50S)
測定日: 2025年3月7日
乾燥温度: 90℃
乾燥時間: 3時間

■ 結果

経過時間	含水率 (ppm)	サンプリング時表面温度 (°C)	乾燥機消費電力 (kWh)
0 時間	4156	21.6	0
1 時間	1050	92.5	1.2
2 時間	274	95.3	1.1
3 時間	281	95.8	1.0

