

PET

乾燥レポート



材料種別: PET ※結晶化済みのものです。
測定機種: 一体式ラピッドドライヤー (DHDG-50S)
測定日: 2025年3月4日
乾燥温度: 130℃
乾燥時間: 4時間

■結果

経過時間	含水率(ppm)	サンプリング時表面温度(℃)	乾燥機消費電力(kWh)
0 時間	2960	13.4	0
1 時間	1300	117.0	1.5
2 時間	335	125.9	1.3
3 時間	365	128.6	1.3
4時間	112	129.1	1.3

